

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X35

Objednací číslo	01226.060.035
Značka	-
UBB	500571899581
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282390
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	35 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	35
P	1
s	10

Technický náčrt

