

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X25

Objednací číslo	01230.080.025
Značka	-
UBB	950351176132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036506
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	25 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technický náčrt

