

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M3

Objednací číslo	01320.030.001
Značka	-
UBB	950355017589
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042811
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Technický náčrt

