FABORY

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M14

Objednací číslo	01320.140.001
Značka	-
UBB	950355018322
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042903
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Třída	|8|
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technický nákres

