

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M18

Objednací číslo	01320.180.001
Značka	-
UBB	950355018579
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042927
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M18
m	15
P	2.5
s	27

Technický náčrt

