FABORY

# Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M20

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 01320.200.001 |
| Značka | - |
| UBB | 950355018652 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492042934 |
| BAL. od 50 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M20 |
| Třída | \|8\| |
| Typ drážky | Šestihran |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Pozinkované žlutě pasivované |
| Závit | Metrický závit |

## Standardy

| | |
|---|---|
| NEN | 1560 |
| NF | E25-401 |
| DIN | 934 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| m | 16 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technický nákres

