

Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8 M12

Objednací číslo 01321.120.001

Značka -

UBB 950355965506

UNSPSC 31161727

EAN 8715492406880

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO 4032

Technická specifikace

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technický náčrt

