

Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8 M20

Objednací číslo 01321.200.001

Značka -

UBB 950355965761

UNSPSC 31161727

EAN 8715492406927

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO 4032

Technická specifikace

d-D	M20
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Technický náčrt

