

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) |8| M12

Objednací číslo	01325.120.001
Značka	-
UBB	500505356112
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207942
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technický náčrt

