

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované černě pasivované |8| M14

Objednací číslo 01326.140.001

Značka -

UBB 950355958188

UNSPSC 31161727

EAN 8715492407146

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technický náčrt

