

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované černě pasivované |8| M20

Objednací číslo	01326.200.001
Značka	-
UBB	951355342381
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407160
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technický náčrt

