

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované |8| M12X1,00 (≠DIN)

Objednací číslo 01330.120.100

Značka -

UBB 500621733368

UNSPSC 31161727

EAN 8715494503945

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M12
m	10
P	1
s	19

Technický náčrt

