

## Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc | 8| M5

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01336.050.001     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500571891802      |
| UNSPSC          | 31161727          |
| EAN             | 8715494282079     |
| BAL. od 250     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Průměr           | M5                                                      |
| Třída            | 8                                                       |
| Typ drážky       | Šestihran                                               |
| Materiál         | Ocel                                                    |
| Směr závitu      | Pravý                                                   |
| Povrchová úprava | Zinko-hliníkový<br>povlak bez Cr6+-<br>ISO 10683 flZnnc |
| Závit            | Metrický závit                                          |

### Standardy

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |

### Technická specifikace

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M5  |
| m   | 4   |
| P   | 0.8 |
| s   | 8   |

### Technický náčrt

