

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc | 8| M8

Objednací číslo	01336.080.001
Značka	-
UBB	500571892065
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282093
BAL. od 2000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technický náčrt

