FABORY

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc | 8| M27

Objednací číslo	01336.270.001
Značka	-
UBB	500571892974
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282185
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Třída	|8|
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Technický nákres

