

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M6X0,75 (≠DIN)

Objednací číslo	01340.060.075
Značka	-
UBB	950355299328
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407191
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M6
m	5
P	0.75
s	10

Technický náčrt

