

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M12X1,50 (≠DIN)

Objednací číslo	01340.120.150
Značka	-
UBB	950355299997
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407269
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M12
m	10
P	1.5
s	19

Technický náčrt

