

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M20X2,00

Objednací číslo	01340.200.200
Značka	-
UBB	950355300886
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407320
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M20
m	16
P	2
s	30

Technický náčrt

