

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M24X2,00

Objednací číslo	01340.240.200
Značka	-
UBB	950355301207
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407368
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Technický náčrt

