

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M30X2,00

Objednací číslo	01340.300.200
Značka	-
UBB	950355301611
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407405
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M30
m	24
P	2
s	46

Technický náčrt

