



## Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M8X45

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01400.080.045     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950351187105      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715492408082     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průměr (d-D)               | M8                       |
| Délka (L) (mm)             | 45                       |
| Třída                      | 8.8                      |
| Typ drážky                 | S vnějším<br>šestihranem |
| Další informace            | ISO metrický             |
| Tvar hlavy                 | Šestihranná hlava        |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                     |
| Směr závitů                | Pravý                    |
| Povrchová úprava           | Žárový zinek             |
| Závit                      | Metrický závit           |

Info U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |

šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale líčují se šrouby.

## Technická specifikace

|   |    |
|---|----|
| b (min.):<br>125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math> | 28 |
|---|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 22 |
|---------------------------------|----|

|   |     |
|---|-----|
| k | 5.3 |
|---|-----|

|   |      |
|---|------|
| P | 1.25 |
|---|------|

|   |    |
|---|----|
| s | 13 |
|---|----|

## Technický náčrt

