FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M10X120/S=17

Objednací číslo	01400.100.120
Značka	-
UBB	950351189598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408334
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH

Standardy

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

Technická specifikace

Technický nákres

