FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M20X80

Objednací číslo	01400.200.080
Značka	-
UBB	950351194523
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409003
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.Závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

FABORY

odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

Technický nákres

