

## Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M20X100

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01400.200.100     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950351194788      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715492409027     |
| BAL. od 25      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Průměr           | M20               |
| Délka            | 100 mm            |
| Třída            | 8.8               |
| Typ drážky       | Šestihran         |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava |
| Materiál         | Ocel              |
| Směr závitů      | Pravý             |
| Povrchová úprava | Žárový zinek      |
| Závit            | Metrický závit    |

#### Info

U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |

# FABORY

odpovídajících ISO-  
METRICKÝCH  
LÍCOVANÝCH  
matic je vyroben v  
toleranční třídě 6H  
až PO zinkování,  
takže matice  
dokonale lícuje se  
šrouby. ISO metrický

## Technická specifikace

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 52   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 65   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 46   |
| d-D                                | M20  |
| k                                  | 12.5 |
| L (mm)                             | 100  |
| P                                  | 2.5  |
| s                                  | 30   |

## Technický náčrt

