



Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M24X110

Objednací číslo	01400.240.110
Značka	-
UBB	950351196767
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409416
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M24
Délka (L) (mm)	110
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Další informace	ISO metrický
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale líčují se šrouby.

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

Technický náčrt

