

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M33X100

Objednací číslo	01400.330.100
Značka	-
UBB	954351241284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409805
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M33
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

FABORY

odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
až PO zinkování,
takže matice
dokonale lícuje se
šrouby. ISO metrický

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technický náčrt

