FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M36X160

Objednací číslo	01400.360.160
Značka	-
UBB	954351241771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409874
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	160 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.Závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

FABORY

odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	160
P	4
s	55

Technický nákres

