

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M36X200

Objednací číslo	01400.360.200
Značka	-
UBB	954351241938
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409898
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	200 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

FABORY

odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
až PO zinkování,
takže matice
dokonale lícuje se
šrouby. ISO metrický

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	200
P	4
s	55

Technický náčrt

