



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel Žárový zinek 8.8/8 M12X110

Objednací číslo	01405.120.110
Značka	-
UBB	500574459219
UNSPSC	31161620
EAN	8715494283809
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	110

Standardy

ISO	4014/4032
EN	15048

Info

Pouze celá balení.
Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1. V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle

EN 150548 mají doplňující označení. 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo. Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048. Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.

Třída	8.8/8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Další informace	ISO metrický
Tvar hlavy	Šestihránná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	18

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technický náčrt

