



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel Žárový zinek 8.8/8 M20X130

Objednací číslo	01405.200.130
Značka	-
UBB	500574461686
UNSPSC	31161620
EAN	8715494284042
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	130 mm
Třída	8.8/8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

Pouze celá balení. Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-normy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití

Standardy

ISO	4014/4032
EN	15048

spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048-1.V
porovnání s
běžnými šrouby
ISO 4014/4017
(dříve DIN 931/933)
a maticemi ISO
4032 (DIN 934),
šrouby a matice
podle EN 15048 mají
doplňující označení
'SB' (konstrukční
šrouby) a obal
obsahuje CE-
logo.Výrobci
musí být CE
certifikováni pro
výrobu spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048.Šrouby
a matice jsou
baleny společně
v jedné uzavřené
krabici.Prohlášení
o výkonu (DoP)
je k dispozici.ISO
metrický

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Technický náčrt

