

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M20X65

Objednací číslo	01420.200.065
Značka	-
UBB	950351206905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411525
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	65 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ. Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

otvorů. Odpovídající
ZVĚTŠENÉ matice
jsou vyrobeny
s rozměry PO
zinkování o cca
0,3 mm většími,
čímž dokonale
lícuji s těmito
šrouby.nadrozměrný

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
P	2.5
s	30

Technický náčrt

