

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M42X140

Objednací číslo	01420.420.140
Značka	-
UBB	500621741692
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504775
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M42
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ. Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

otvorů. Odpovídající
ZVĚTŠENÉ matice
jsou vyrobeny
s rozměry PO
zinkování o cca
0,3 mm většími,
čímž dokonale
lícují s těmito
šrouby.nadrozměrný

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	140
P	4.5
s	65

Technický náčrt

