

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M24X90

Objednací číslo	04100.240.090
Značka	-
UBB	950351328931
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115614
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	90 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

Technický náčrt

