

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M12X60/ S=19

Objednací číslo	04104.120.060
Značka	-
UBB	953351909064
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175440
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Standardy

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technický náčrt



L (mm)	60
P	1.75
s	19