

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M16X90

Objednací číslo	04104.160.090
Značka	-
UBB	955351439455
UNSPSC	31161620
EAN	8715494029339
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	90 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Standards

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90

Technický náčrt



FABORY