

## Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M16X100



Objednací číslo	04104.160.100
Značka	-
UBB	500614316692
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454537
BAL. od 1	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	100
Třída	10.9
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Standardsy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

### Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2

### Technický náčrt



