

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M20X130

Objednací číslo	04104.200.130
Značka	-
UBB	500500595961
UNSPSC	31161620
EAN	8715494055307
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	130 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Standards

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130

Technický náčrt



P

2.5

S

30

FABORY