

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M24X140

Objednací číslo	04104.240.140
Značka	-
UBB	500614318185
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454681
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	140 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140

Technický náčrt



