FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X30

Objednací číslo	04105.060.030
Značka	-
UBB	500505619899
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438865
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	30 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Technický nákres

