

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X80

Objednací číslo	04105.060.080
Značka	-
UBB	500575130330
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313988
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	80 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Technický náčrt

