

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X60

Objednací číslo	04105.080.060
Značka	-
UBB	500505560473
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439039
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1.25
s	13

Technický náčrt

