

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X100

Objednací číslo	04105.080.100
Značka	-
UBB	500645020784
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051713
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	100 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100
P	1.25

Technický náčrt



