

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X80

Objednací číslo	04105.100.080
Značka	-
UBB	500505561125
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439152
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	80 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80

Technický náčrt



