

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X100

Objednací číslo	04105.100.100
Značka	-
UBB	500505561380
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439190
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	100 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Standardy

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100

Technický náčrt



P

1.5

S

17

FABORY