

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X50

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 04105.120.050     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500505561612      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715494439268     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Průměr           | M12                                                   |
| Délka            | 50 mm                                                 |
| Třída            | 10.9                                                  |
| Typ drážky       | Šestihran                                             |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava                                     |
| Materiál         | Ocel                                                  |
| Směr závitů      | Pravý                                                 |
| Povrchová úprava | Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc      |
| Závit            | Metrický závit                                        |
| Info             | Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem. |

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Technická specifikace

|                        |     |
|------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36  |
| b (min.): L200mm       | 49  |
| b (min.): L≤125mm      | 30  |
| d-D                    | M12 |
| k                      | 7.5 |
| L (mm)                 | 50  |

### Technický náčrt



