

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X55

Objednací číslo	04105.160.055
Značka	-
UBB	500505562867
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439466
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	55 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55

Technický náčrt



FABORY