FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X140

Objednací číslo	04105.200.140
Značka	-
UBB	500505565001
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440257
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	140 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140

Technický nákres



P	2.5
s	30