

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M6X30

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 04108.060.030     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 955351407353      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715493849532     |
| BAL. od 200     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Průměr           | M6                |
| Délka            | 30 mm             |
| Třída            | 12.9              |
| Typ drážky       | Šestihran         |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava |
| Materiál         | Ocel              |
| Směr závitů      | Pravý             |
| Povrchová úprava | Bez PU            |
| Závit            | Metrický závit    |

Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Technická specifikace

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm         | 18 |
| d-D                       | M6 |
| k                         | 4  |
| L (mm)                    | 30 |
| P                         | 1  |
| s                         | 10 |

### Technický náčrt

