

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M6X40

Objednací číslo	04108.060.040
Značka	-
UBB	955351407437
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849549
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Technický náčrt

