FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M6X50

Objednací číslo	04108.060.050
Značka	-
UBB	955351407502
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849556
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	50 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technický nákres

